

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения

Территориальное управление Роспотребнадзора



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-Э/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ**

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.09.650.п.11584.05.5 от 03.05.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Радиостанции носимые PW102/PW302 (С, В, Р, Е, Н, СА, НА, СВ, НВ) диапазона 30-50, 136-174 МГц; PG302/PP302 (СА, ФА, НА, СВ, ФВ, НВ) диапазона 136-174 МГц, мощностью до 2 Вт. Модификации согласно приложению. Изготовленная в соответствии

Сертификат ISO 9001:2000 № 110046.000, 110048.000

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"

Организация — изготовитель

Motorola Technology Sdn Bhd Electronics Ltd

Малайзия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Московское представительство фирмы "Моторола ГмбХ", ул. Гашека, 7, стр. 1

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №261-С от 21.04.05, декларация идентичности

№ 1460895

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
((СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Энергетическая экспозиция
электрического поля

800 (В/м) кв. х час

Область применения:

Для профессионального использования

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

Модель, завод, страна производитель

Заключение действительно до

29.04.2010г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.09.650.п.11584.05.5 от 03.05.05

Радиостанции носимые (136-174МГц) PG302/PP302 модификаций
CP040,CP140,CP160,CP180,CP340,CP360,CP380;
PW102/PW302 (30-50 и 136-174МГц) модификаций
GP140,GP240,GP280,GP320,GP340,GP360,GP380,GP540,GP580,GP640,GP660,GP680,
GP1280
Производства Motorola Technology Sdn Bhd, Малайзия



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

